

Lökéscsillapító DYSD-Q11-7-5-Y1F-L-Y9

Cikkszám: 8161521

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	7
Löket	5 mm
Csillapítás	önbeállító
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	nélkül
Max. ütközési sebesség	1 m/s
Visszaállítási idő szobahőmérsékleten	0.2 s
Működési mód	nyomó egyszeres működésű
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Csillapítási hossz	5 mm
Max. ütközőerő	300 N
Maximális energiafogyasztás löketenként	3 J
Max. energiafogyasztás óránként	12000 J
Max. visszamaradó energia	0.01 J
Visszaállító erő	12 N
Minimális betolási erő	40 N
Terméksúly	20 g
Rögzítés módja	ellenanyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Anyacsavar alapanyaga	Acél, horganyzott