

Lökéscsillapító DYSD-Q11-12-12-Y1F-Y9

Cikkszám: 8161525

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	12
Löket	12 mm
Csillapítás	önbeállító
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	nélkül
Max. ütközési sebesség	1 m/s
Visszaállítási idő szobahőmérsékleten	0.2 s
Működési mód	nyomó egyszeres működésű
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Csillapítási hossz	12 mm
Max. ütközőerő	1000 N
Maximális energiafogyasztás löketenként	10 J
Max. energiafogyasztás óránként	36000 J
Max. visszamaradó energia	0.05 J
Visszaállító erő	28 N
Minimális betolási erő	100 N
Terméksúly	95 g
Rögzítés módja	ellenanyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Acél, horganyzott
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Anyacsavar alapanyaga	Acél, horganyzott