

Lökéscsillapító DYSD-Q11-20-16-Y1F-S-Y14

Cikkszám: 8161532

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	20
Löket	16 mm
Csillapítás	önbeállító
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	nélkül
Max. ütközési sebesség	1 m/s
Visszaállítási idő szobahőmérsékleten	0.3 s
Működési mód	nyomó egyszeres működésű
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Csillapítási hossz	16 mm
Max. ütközőerő	3000 N
Maximális energiafogyasztás löketenként	50 J
Max. energiafogyasztás óránként	92000 J
Max. visszamaradó energia	0.32 J
Visszaállító erő	75 N
Minimális betolási erő	260 N
Terméksúly	385 g
Rögzítés módja	ellenanyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Acél, horganyzott
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Anyacsavar alapanyaga	Acél, horganyzott