


Lökéscsillapító
DYSD-Q11-25-24-Y1F-Y9
Cikkszám: 8161533

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	25
Löket	24 mm
Csillapítás	önbeállító
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	nélkül
Max. ütközési sebesség	1 m/s
Visszaállítási idő szobahőmérsékleten	0.3 s
Működési mód	nyomó egyszeres működésű
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Csillapítási hossz	24 mm
Max. ütközőerő	4000 N
Maximális energiafogyasztás löketenként	140 J
Max. energiafogyasztás óránként	150000 J
Max. visszamaradó energia	0.8 J
Visszaállító erő	120 N
Minimális betolási erő	430 N
Terméksúly	635 g
Rögzítés módja	ellenanyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Acél, horganyzott
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Anyacsavar alapanyaga	Acél, horganyzott