

Lökéscsillapító DYSD-Q11-32-25-Y1F-L-Y10

Cikkszám: 8161536

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	32
Löket	25 mm
Csillapítás	önbeállító
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	nélkül
Max. ütközési sebesség	1 m/s
Visszaállítási idő szobahőmérsékleten	0.3 s
Működési mód	nyomó egyszeres működésű
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Csillapítási hossz	25 mm
Max. ütközőerő	6000 N
Maximális energiafogyasztás löketenként	270 J
Max. energiafogyasztás óránként	180000 J
Max. visszamaradó energia	2 J
Visszaállító erő	150 N
Minimális betolási erő	480 N
Terméksúly	1050 g
Rögzítés módja	ellenanyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Acél, horganyzott
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Anyacsavar alapanyaga	Acél, horganyzott