


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-X48-80P

Cikkszám: 8164654

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	6000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Átvihető forgatónyomaték	17 Nm
Terméksúly	821 g
Interfészkód, működtető szerkezet	X48
Interfészkód Motor In	80P
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis