


Villásfej CRSG-M4

Cikkszám: 8165295

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M4
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szabvány alapján	ISO 8140
Megfelel a szabványnak	DIN 71752
Menetes csatlakozás	M4 belső menet
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 5% tömegarányú réz-, cink- vagy nikkeltartalmú fémek használata tilos. Kivételt képeznek: az acélban található nikkel, a vegyileg nikkelezett felületek, nyomtatott áramkört lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és a mágnesetekercsek
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Terméksúly	8 g
Villásfej alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csap alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Anyacsavar alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Biztosító alapanyaga	erősen ötvöztött acél