

Műanyag tömlő

PUN-H-SF-8X1,55-BL

Cikkszám: 8167902

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső Ø	8 mm
áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár	35 mm
Belső Ø	4.9 mm
Min. hajlítási sugár	15 mm
Használati útmutató	TPE-U Ether alapú
A tömlő tulajdonságai	energialáncokhoz alkalmas
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi...87 psi
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.095 MPa...1.3 MPa -0.95 bar...13 bar -13.775 psi...188.5 psi
Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés	Víz: hőmérsékletfüggő üzemi nyomás, lásd a diagramot, 0 - 60 °C-on max. 0,7 MPa
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint Víz (folyékony, jégmentes)
Tűzvizsgálati alapanyag	UL94 HB
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Tiszta szoba osztály	Statikusan beépített elem, az ISO 14644-1 szabvány alapján értelmes értékelés nem lehetséges
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Környezeti hőmérséklet	-35 °C...80 °C
A termék súlya hossz szerint	0.04 kg/m
Pneumatikus csatlakozó	8 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz
Szín	kék
Shore-keménység	D 54 +/-3
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömlő alapanyaga	TPE-U(PU)