


Ütközőkészlet DADP-SP-G9-10-F

Cikkszám: 8173537

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	10
Beépítési helyzet	tetszés szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-C1-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A termék megfelel a Festo belső termékdefiníciójának az akkumulátorgyártásban való használatra: A több mint 1% tömegarányú rezet, cinket vagy nikkelt tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek az acélban található nikkel, a kémiaileg nikkelezett felületek, a nyomtatott áramköri lapok, a vezetékek, az elektromos csatlakozók és tekercsek
Tiszta szoba osztály	6. osztály az ISO 14644-1 szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Max. ütközőerő	100 N
Max. meghúzási nyomaték	0.9 Nm
Meghúzási nyomaték tűrése	± 15%
Terméksúly	27 g
Rögzítés módja	Közvetlen rögzítés menettel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ütköző alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Csavarok alapanyaga	Acél