


Érzékelőfelfogás DASP-V4-8-A-R1

Cikkszám: 8174843

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	8
Kialakítás	összehúzócsavarhoz
Beépítési helyzet	tetszés szerint
dugattyúØ-höz	Ø32 Ø40 Ø50 Ø63
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...120 °C
Meghúzási nyomaték	0.6 Nm...1 Nm
Terméksúly	28 g
Rögzítés módja	beszorított
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tartó alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Csavarok alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél