

Érzékelőfelfogás DASP-V4-12-A-R1

Cikkszám: 8174844

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	12
Kialakítás	összehúzócsavarhoz
Beépítési helyzet	tetszés szerint
dugattyú- $\emptyset$ -höz	$\emptyset 80$ $\emptyset 100$ $\emptyset 125$
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...120 °C
Meghúzási nyomaték	0,6 Nm...1 Nm
Terméksúly	39 g
Rögzítés módja	beszorított
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tartó alanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Csavarok alanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél