

Lefúvás védelem VABD-D3-L-GN14

Cikkszám: 8177960

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi nyomás	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Védettség	IP54
Környezeti hőmérséklet	-50 °C...60 °C
Terméksúly	3.8 g
Rögzítés módja	becsavarozható külső menettel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Lefúvó csavar alapanyaga	HP PA 12