

# Lefúvás védelem VABD-D3-L-GN12

Cikkszám: 8177961

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint                                                        |
| Üzemi nyomás                          | 0 MPa...1.2 MPa<br>0 bar...12 bar                                      |
| Robbanásvédelem                       | 1. zóna (ATEX)<br>2. zóna (ATEX)<br>21. zóna (ATEX)<br>22. zóna (ATEX) |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint                         |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-Zone III                                                     |
| Védettség                             | IP54                                                                   |
| Környezeti hőmérséklet                | -50 °C...60 °C                                                         |
| Terméksúly                            | 14 g                                                                   |
| Rögzítés módja                        | becsavarozható<br>külső menettel                                       |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                                      |
| Lefúvó csavar alapanyaga              | HP PA 12                                                               |