

Manométer
PAGN-40-0.6M-R18-1.6-CPA
Cikkszám: 8178624

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kijelzőtartomány	0 MPa...0.6 MPa
Megfelel a szabványnak	EN 837-1
Névleges méretű manométer	40
Engedély	CPA
Szerkezeti felépítés	Csőrugós manométer
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
Üzemi közeg	Inert gázok semleges folyadékok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	nincs acetilén nincs oxigén
Üzemi nyomás	0 MPa...0.6 MPa 0 bar...6 bar 0 psi...87 psi
Köztes terhelési tényező	0.66
Mérési pontossági osztály	1,6
Védettség	IP43
Csapágyhőmérséklet	-40 °C...70 °C
Közeghőmérséklet	-20 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozási helyzet	Hátul centrikus
Pneumatikus csatlakozó	R1/8
közeggel érintkező anyagok	Sárgaréz
Beccsavarható tengelycsap alapanyaga	Sárgaréz
Ház alapanyaga	ABS
Kémlelőanyag alapanyaga	PS
Ház színe	fekete
Terméksúly	60 g

Jellemző	Érték
Skála	Szimpla skála MPa (kívül)