


Peremes manométer PAGN-P-63-1.6M-G14-1-CPA

Cikkszám: 8178635

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kijelzőtartomány	0 MPa...1.6 MPa
Megfelel a szabványnak	EN 837-3
Névleges méretű manométer	63
Engedély	CPA
Szerkezeti felépítés	Csőrugós manométer
Rögzítés módja	Előlapí rögzítés
Üzemi közeg	Inert gázok semleges folyadékok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	nincs acetilén nincs oxigén
Üzemi nyomás	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Köztes terhelési tényező	0.66
Mérési pontossági osztály	1
Védettség	IP43
Csapághőmérséklet	-40 °C...70 °C
Közeghőmérséklet	-20 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozási helyzet	Hátul centrikus
Pneumatikus csatlakozó	G1/4
közeggel érintkező anyagok	Sárgaréz
Beccavarható tengelycsap alapanyaga	Sárgaréz
Ház alapanyaga	ABS
Kémlelőüveg alapanyaga	SAN
A rögzítőgyűrű alapanyaga	Acél
Csavarok alapanyaga	Acél
Ház színe	fekete
Terméksúly	120 g

Jellemző	Érték
Skála	Szimpla skála MPa (kívül)