


Csatlakozóvezeték NEBM-L15G24-ES-1-LE24

Cikkszám: 8178801

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Vezetékmegjelölés	táblatartó nélkül
Terméksúly	110 g
1. elektromos csatlakozó, funkció	Terepikészülék-oldal
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	4x aljzat
1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	egyenes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	L15 csatlakozókép
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	24
1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk	24
2. elektromos csatlakozó, funkció	Vezérlésoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód	4x kábel
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	24
2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek	24
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Árnyékolás	igen
Kábelhossz	1 m
Vezetéktulajdonság	energialáncokhoz alkalmas
Hajlítási sugár, fix kábelvezetés	23.1 mm
Hajlítási sugár, mozgatható kábelvezetés	33 mm
Kábelátmérő	3.3 mm...4.6 mm
Kábelszerkezet	2 x 4 x 0,25 mm ² + 2 x 8 x 0,08 mm ²
Névleges vezeték-keresztmetszet	0.08 mm ² ...0.25 mm ²
Vezetékvégek	Érvéghüvely
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	-5 °C...70 °C
Csapághőmérséklet	-40 °C...70 °C
Relatív páratartalom	0 - 100%
Névleges használati magasság	<= 2000 m NHN
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint
KC-jel	KC-EMC

Jellemző	Érték
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Kábelköpeny alapanyaga	PUR