


Központosító hüvely ABAZ-G9-HD-6

Cikkszám: 8183326

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	6
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kötegméret	2
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-C1-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A termék megfelel a Festo belső termékdefiníciójának az akkumulátorgyártásban való használatra: A több mint 1% tömegarányú rezes, cinket vagy nikkelt tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek az acélban található nikkel, a kémiaiailag nikkelezett felületek, a nyomtatott áramköri lapok, a vezetékek, az elektromos csatlakozók és tekercsek
Tiszta szoba osztály	6. osztály az ISO 14644-1 szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	2.4 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Hüvely alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél