

Csatlakozólap VABS-K2-10S-16-M5-P

Cikkszám: 8186875

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	10
Névleges szélesség	1.6 mm
Szelepméret	10 mm
Folyadék csatlakozás	M5 belső menet
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Csatlakozás iránya oldalt
Szelephelyek max. száma	1
Áramlásirány	nem reverzibilis
Üzemi közeg	Folyékony közeg Gáznemű közeg
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Vegye figyelembe a közeggel érintkező anyagok ellenállását
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Közeghőmérséklet	0 °C...50 °C
Környezeti hőmérséklet	0 °C...50 °C
Szeleprögztetés max. meghúzási nyomatéka	0.2 Nm
Csavarzatok max. meghúzási nyomatéka	1 Nm
Max. meghúzási nyomaték	0.6 Nm
Terméksúly	20 g
Csatlakozólap rögzítésének típusa	átmenő furattal
Szeleprögztetés típusa	belső menettel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozólap alapanyaga	PEEK