


Fékező ellenállás CACR-LE2-6-W60-V

Cikkszám: 8189339

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	szabad konvekció függőleges
Impulzusenergiás fékező ellenállás 380 V-on	2000 Ws
Impulzusenergiás fékező ellenállás 780 V-on	2000 Ws
Teljesítmény 35% ED és 20°C hőmérsékleten	180 W
Fékező ellenállás névleges teljesítménye	60 W
Fékellenállás névleges teljesítménye 380 V-on	60 W
Fékellenállás névleges teljesítménye 780 V-on	60 W
Ellenállás értéke	6 ohm
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Max. felületi hőmérséklet	250 °C
Megjegyzés a felületi hőmérséklethez	Jelzés névleges teljesítménynél, 50%-os névleges teljesítménynél: 165 °C
Védettség	IP54
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...40 °C
Terméksúly	150 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis