


Elválasztó elem VABD-XA-12-P1

Cikkszám: 8191736

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	12
Nyomáshóza szétválasztása	1. csatorna
Kötegméret	1
Üzemi nyomás	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Vákuumhoz való alkalmasság	igen
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Terméksúly	0.5 g
Rögzítés módja	kézzel benyomható
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	HNBR
Ház alapanyaga	Megerősített PA