

Hangtompító AMTX-P-PC12

Cikkszám: 8191740

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kötegméret	1
Üzemi nyomás	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Rögzítés módja	tartókapoccsal
Terméksúly	0.7 g
Pneumatikus csatlakozó	Patron, 12 mm
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Hangtompító alapanyaga	PE