

Lefúvólap VABF-XA-12-M1-C

Cikkszám: 8191741

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kötegméret	1
Kompatibilis ezzel	VTUX-A-P szelepsziget VTUX-A-S szelepsziget
Repedésnyomás	17 bar
Üzemi nyomás	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Vákuumhoz való alkalmasság	nem
Normál térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	5200 l/min
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Hangnyomás szint	95 dB(A)
Hangteljesítményszint 1 m távolságban	106 dB(A)
Terméksúly	24.9 g
Rögzítés módja	reteszelés
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Megerősített PA
Hangtompító alapanyaga	PE