


# Összehúzócsavar VAME-XA-Z-12

Cikkszám: 8191753

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Hossz                                 | 12 mm                                                      |
| Kötegméret                            | 3                                                          |
| KBK korrózióállósági osztály          | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                       |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| Névleges meghúzási nyomaték           | 1.4 Nm                                                     |
| Névleges meghúzási nyomaték tűrése    | ± 15%                                                      |
| Terméksúly                            | 7.8 g                                                      |
| Rögzítés módja                        | SW4 imbuszcsavar<br>M4 külső menettel<br>M4 belső menettel |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                          |
| Összehúzócsavar alapanyaga            | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                         |