


Sorolható alaplap VABX-A-ER-E12-JHTH-XR

Cikkszám: 8191781

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Integrált funkció	Kódoló fedél vezérlő légellátás rögzítéséhez (belső vagy külső)
Áramlásirány	megfordítható
Kompatibilis ezzel	VTUX-A-P szelepsziget VTUX-A-S szelepsziget
Vákuumhoz való alkalmasság	igen
Méretetek: Sz x H x M	15,05 mm x 104,3 mm x 66,55 mm
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Max. meghúzási nyomaték falra szereléshez	6 Nm
Terméksúly	57.9 g
Csatlakozólap rögzítésének típusa	átmenő furattal
12/14 vezérlőlevegő csatlakozó	12 mm-es patronhoz
Vezérlő távozó levegő 82/84	12 mm-es patronhoz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Megerősített PA
Hüvely alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Kapocs alapanyag	erősen ötvöztött rozsdamentes acél