


Lap
VABF-XA-12-M2-QX
Cikkszám: 8191794

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kötegméret	1
Áramlásirány	megfordítható
Kompatibilis ezzel	VTUX-A-P szelepsziget VTUX-A-S szelepsziget
Üzemi nyomás	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Vákuumhoz való alkalmasság	igen
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapágyhőmérséklet	-20 °C...70 °C
Névleges meghúzási nyomaték	0.8 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 10%
Terméksúly	34.7 g
Rögzítés módja	menetes
Pneumatikus csatlakozó, 3/5 összefogva	15 mm-es patronhoz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Megerősített PA
Kapocs alapanyag	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Csavarok alapanyaga	Rozsdamentes acél