

Csatlakozó
EAMD-67-65-25-32X32-U
Cikkszám: 8196715

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	25 mm
2. tartó átmérője	32 mm
Méret	67
Névleges hossz	65 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	4500 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	430 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	115 Nm
Terméksúly	844 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis