

Csatlakozó
EAMD-56-56-32-23X27-U
Cikkszám: 8196718

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	32 mm
2. tartó átmérője	23 mm
Méret	56
Névleges hossz	56 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	5500 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	172 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	73 Nm
Terméksúly	435 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis