

# Profilos felfogás EAHF-E24-60-P-D6

Cikkszám: 8197130

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                    | Érték                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méret                                       | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| KBK korrózióállósági osztály                | 0 - nincs korróziós igénybevétel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LABS konformitás                            | VDMA24364-C1-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására | A termék megfelel a Festo belső termékdefiníciójának az akkumulátorgyártásban való használatra: A több mint 1% tömegarányú rezet, cinket vagy nikkelt tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek az acélban található nikkel, a kémiaileg nikkelezett felületek, a nyomtatott áramköri lapok, a vezetékek, az elektromos csatlakozók és tekercsek |
| Terméksúly                                  | 133 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések       | RoHS-kompatibilis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lap alapanyaga                              | Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Csavarok alapanyaga                         | Acél                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |