


Profilos felfogás EAHF-E24-60-P

Cikkszám: 8197132

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	60
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-C1-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A termék megfelel a Festo belső termékdefiníciójának az akkumulátorgyártásban való használatra: A több mint 1% tömegarányú rezes, cinket vagy nikkelt tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek az acélban található nikkel, a kémiaileg nikkelezett felületek, a nyomtatott áramköri lapok, a vezetékek, az elektromos csatlakozók és tekercsek
Terméksúly	71 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Lap alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált