


Tengelyirányú építőkészlet EAMM-A-L38-60RA

Cikkszám: 8197449

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	36 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	3.2 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	4.4 Nm
Terméksúly	254 g
Interfész kód, működtető szerkezet	L38
Interfész kód Motor In	60RA
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis