

# Tengelyirányú építőkészlet EAMM-A-L95-160G-G2

Cikkszám: 8197453

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                 |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Névleges hossz                        | 112 mm                |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint       |
| Max. fordulatszám                     | 4500 1/min            |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L        |
| Csapághőmérséklet                     | -25 °C...60 °C        |
| Relatív páratartalom                  | 0 - 95%               |
| Védettség                             | IP40                  |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C        |
| Tehetlenségi nyomaték                 | 430 kgmm <sup>2</sup> |
| Átvihető forgatónyomaték              | 200 Nm                |
| Terméksúly                            | 6264 g                |
| Interfészkód, működtető szerkezet     | L95                   |
| Interfészkód Motor In                 | 160G                  |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis     |