


Tengelyirányú építőkészlet EAMM-A-L62-80G-G2

Cikkszám: 8197456

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	62.5 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	5500 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapágyhőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	151 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	47 Nm
Terméksúly	1554 g
Interfész kód, működtető szerkezet	L62
Interfész kód Motor In	80G
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis