


Tengelyirányú építőkészlet EAMM-A-D50-60G-S1-G2

Cikkszám: 8197496

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	78 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	6000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	34.8 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	21 Nm
Terméksúly	950 g
Interfész kód, működtető szerkezet	D50
Interfész kód Motor In	60G
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis