


# Tengelyirányú építőkészlet EAMM-A-D50-60G-G2

Cikkszám: 8197498

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                  |
|---------------------------------------|------------------------|
| Névleges hossz                        | 77.5 mm                |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint        |
| Max. fordulatszám                     | 6000 1/min             |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L         |
| Csapághőmérséklet                     | -25 °C...60 °C         |
| Relatív páratartalom                  | 0 - 95%                |
| Védettség                             | IP40                   |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C         |
| Tehetlenségi nyomaték                 | 34.8 kgmm <sup>2</sup> |
| Átvihető forgatónyomaték              | 21 Nm                  |
| Terméksúly                            | 950 g                  |
| Interfész kód, működtető szerkezet    | D50                    |
| Interfész kód Motor In                | 60G                    |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis      |