

Tengelycsap DARF-Q13-12

Cikkszám: 8200997

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	12
Beépítési helyzet	tetszés szerint
dugattyúØ-höz	Ø12
Szerkezeti felépítés	Tengelycsap
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-C1-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	Alkalmas csökkentett Cu/Zn/Ni értékű akkumulátorok gyártására (F1a)
Tiszta szoba osztály	9. osztály az ISO 14644-1 szerint
Csapághőmérséklet	-20 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Max. hajlítónyomaték	2 Nm
Max. statikus tengelyterhelés	80 N
Terméksúly	50 g
Rögzítés módja	átmenő furattal és központosító hüvellyel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
A tengelycsap anyaga	Edzett acél