

# Műanyag tömlő

## PUN-H-1/4-TSW-150-CB

Cikkszám: 8203971

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                       | Érték                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Külső Ø, hüvelyk                               | 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár | 0.085 láb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Min. hajlítási sugár                           | 0.046 láb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Használati útmutató                            | TPE-U Ether alapú                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A tömlő tulajdonságai                          | energialáncokhoz alkalmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás                  | -14.4 psi...145 psi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés         | Víz: hőmérsékletfüggő üzemi nyomás, lásd a diagramot, 0 - 60 °C-on max. 0,3 MPa                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Üzemi közeg                                    | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint<br>Víz (folyékony, jégmentes)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tűzvizsgálati alapanyag                        | UL94 HB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LABS konformitás                               | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására    | A termék megfelel a Festo belső termékdefiníciójának az akkumulátorgyártásban való használatra: A több mint 1% tömegarányú rezet, cinket vagy nikkel tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek az acélban található nikkel, a kémiaiailag nikkelezett felületek, a nyomtatott áramköri lapok, a vezetékek, az elektromos csatlakozók és tekercsek |
| Tiszta szoba osztály                           | Statikusan beépített elem, az ISO 14644-1 szabvány alapján értelmes értékelés nem lehetséges                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Élelmiszerekkel használható                    | Lásd a bővebb anyaginformációt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Környezeti hőmérséklet                         | -31 °F...145 °F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A termék súlya hossz szerint                   | 2.47 oz/ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pneumatikus csatlakozó                         | 1/4" külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Szín                                           | áttetsző fekete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Shore-keménység                                | D 52 +/-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések          | RoHS-kompatibilis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tömlő alapanyaga                               | TPE-U(PU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |