


Guide unit FEN-25-125-KF

Cikkszám: 8204037

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	25
Löket	125 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Golyóscsapágyas vezető
Szerkezeti felépítés	Vezető
Robbanásvédelem	Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Max. erő Fy	520 N
Max. erő Fy, statikus	830 N
Max. Fz erő	520 N
Max. Fz erő, statikus	830 N
Max. Mx nyomaték	15 Nm
Statikus Mx max. nyomaték	24 Nm
Max. My nyomaték	20 Nm
Max. My statikus nyomaték	31 Nm
Max. Mz nyomaték	20 Nm
Max. nyomaték Mz, statikus	31 Nm
Tolóerő	15 N
Mozgatott tömeg	419 g
Terméksúly	963 g
Rögzítés módja	belső menettel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Vezetőelem alapanyaga	Edzett acél
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Járomlap alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált