

# Guide unit FEN-25-200-KF

Cikkszám: 8204039

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Méret                                 | 25                                                      |
| Löket                                 | 200 mm                                                  |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint                                         |
| Vezető                                | Golyóscsapágyas vezető                                  |
| Szerkezeti felépítés                  | Vezető                                                  |
| Robbanásvédelem                       | Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L                                          |
| Környezeti hőmérséklet                | -20 °C...80 °C                                          |
| Max. erő Fy                           | 520 N                                                   |
| Max. erő Fy, statikus                 | 830 N                                                   |
| Max. Fz erő                           | 520 N                                                   |
| Max. Fz erő, statikus                 | 830 N                                                   |
| Max. Mx nyomaték                      | 15 Nm                                                   |
| Statikus Mx max. nyomaték             | 24 Nm                                                   |
| Max. My nyomaték                      | 20 Nm                                                   |
| Max. My statikus nyomaték             | 31 Nm                                                   |
| Max. Mz nyomaték                      | 20 Nm                                                   |
| Max. nyomaték Mz, statikus            | 31 Nm                                                   |
| Tolóerő                               | 15 N                                                    |
| Mozgatott tömeg                       | 509 g                                                   |
| Terméksúly                            | 1053 g                                                  |
| Rögzítés módja                        | belső menettel                                          |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                       |
| Vezetőelem alapanyaga                 | Edzett acél                                             |
| Ház alapanyaga                        | Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált                     |
| Járomlap alapanyaga                   | Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált                     |