

Guide unit FEN-25-100-GF

Cikkszám: 8204054

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	25
Löket	100 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Siklócsapágyas vezeték
Szerkezeti felépítés	Vezető
Robbanásvédelem	Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Tolóerő	15 N
Mozgatott tömeg	389 g
Terméksúly	986 g
Rögzítés módja	belső menettel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Vezetőelem alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Járomlap alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált