

Adapterlap OAMC-PA-G18-5

Cikkszám: 8205195

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó szögelem alapanyaga	Alumínium, eloxált
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Csatlakozólap
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Max. meghúzási nyomaték	1 Nm
Terméksúly	215 g
Rögzítés módja	Közvetlen rögzítés menettel
Szívókorong felfogása	G1/8 belső menet
Tapadókorong-rögzítés, mennyiség	5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Lap alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált