

# Adapterlap OAMC-PA-G14-4

Cikkszám: 8205196

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Felfogó szögelem alapanyaga           | Alumínium, eloxált                             |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint                                |
| Szerkezeti felépítés                  | Csatlakozólap                                  |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-::-] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály          | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel           |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Max. meghúzási nyomaték               | 1 Nm                                           |
| Terméksúly                            | 215 g                                          |
| Rögzítés módja                        | Közvetlen rögzítés menettel                    |
| Szívókorong felfogása                 | G1/4 belső menet                               |
| Tapadókorong-rögzítés, mennyiség      | 4                                              |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                              |
| Tömítések alapanyaga                  | NBR                                            |
| Lap alapanyaga                        | Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált            |