

Hosszkiegyenlítő VAL-1/8-10-F1A

Cikkszám: 8214723

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Magasságkiegyenlítő szívókorong tartó	10 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Vákuumcsatlakozás felül
Üzemi nyomás	-0.95 bar...8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7::-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	Alkalmas csökkentett Cu/Zn/Ni értékű akkumulátorok gyártására (F1a)
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	62 g
Rögzítés módja	M22x1,5 külső menettel
Szívókorong felfogása	G1/8 belső menet
Vákuumcsatlakozás	Belső menet G1/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Alumínium
Tartó alapanyaga	Alumínium POM erősen ötvöztött rozsdamentes acél