

Kör keresztmetszetű henger DPRA-N-1 1 1/4"-4-NGP4-N

Cikkszám: 8217858

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	4 hüvelyk
Dugattyú Ø	1 1/4"
Dugattyúrúd menete	7/16-20 UNF-2A
Csillapítás	nincs csillapítás
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Dugattyúrúdvég	Külső menet
Szerkezeti felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd Hengercső
Pozíciófelismerés	nélkül
Csavaróbiztosíték/vezető	kerek dugattyúrúd
Üzemi nyomás	9.99 psi...150 psi
Működési mód	kettős működésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Környezeti hőmérséklet	-40 °F...300 °F
Terméksúly	0.82 lb
Pneumatikus csatlakozó	1/8 NPT
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Hengercső alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél