

# Kör keresztmetszetű henger DPRA-N-2"-5-UB-N

Cikkszám: 8217889

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Löket                                 | 5 hüvelyk                                                    |
| Dugattyú Ø                            | 2"                                                           |
| Dugattyúrúd menete                    | 1/2-20 UNF-2A                                                |
| Csillapítás                           | nincs csillapítás                                            |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint                                              |
| Dugattyúrúdvég                        | Külső menet                                                  |
| Szerkezeti felépítés                  | Dugattyú<br>Dugattyúrúd<br>Hengercső                         |
| Pozíciófelismerés                     | nélkül                                                       |
| Csavaróbiztosíték/vezető              | kerek dugattyúrúd                                            |
| Üzemi nyomás                          | 9.99 psi...150 psi                                           |
| Működési mód                          | kettős működésű                                              |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről    | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály          | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség                     |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-Zone III                                           |
| Környezeti hőmérséklet                | -40 °F...300 °F                                              |
| Terméksúly                            | 2.26 lb                                                      |
| Pneumatikus csatlakozó                | 1/4 NPT                                                      |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                            |
| Tömítések alapanyaga                  | NBR                                                          |
| Dugattyúrúd alapanyaga                | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                           |
| Hengercső alapanyaga                  | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                           |