

Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-87-T42-84AA-147

Cikkszám: 8223780

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	87
Középtávolság	147 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Hajtásáttétel	1:1
Max. fordulatszám	3000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapágyhőmérséklet	-20 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 °C...50 °C
Tehetlenségi nyomaték	44.2 kgmm ²
Üresjáratú hajtónyomaték	0.22 Nm
Átvihető forgatónyomaték	3 Nm
Terméksúly	1223 g
Interfészkód, működtető szerkezet	T42
Interfészkód Motor In	84AA
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis