

Csatlakozó
EAMC-56-58-16-22
Cikkszám: 8224386

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	16 mm
2. tartó átmérője	22 mm
Méret	56
Névleges hossz	58 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	5500 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	128 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	60 Nm
Terméksúly	298 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis