


Csatlakozó hub EAMC-H-10-5-GB5-5

Cikkszám: 8228646

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	5 mm
Méret	10
Névleges hossz	9.5 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	10000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	0.022 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	0.6 Nm
Terméksúly	2 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis