


Csatlakozó hub EAMC-H-15-7-GB8-5

Cikkszám: 8228647

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	5 mm
Méret	15
Névleges hossz	12.4 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	10000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	0.191 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	1.5 Nm
Terméksúly	5 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis