


Csatlakozó hub
EAMC-H-15-7-GB8-6.35
Cikkszám: 8228649

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	6.35 mm
Méret	15
Névleges hossz	12.4 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	10000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	0.191 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	2 Nm
Terméksúly	5 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis