


**Csatlakozó hub**  
**EAMC-H-25-10-GB8-11**  
Cikkszám: 8228652

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                              | Érték                  |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. tartó átmérője                     | 11 mm                  |
| Méret                                 | 15/25                  |
| Névleges hossz                        | 15.4 mm                |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint        |
| Max. fordulatszám                     | 10000 1/min            |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L         |
| Csapágyhőmérséklet                    | -25 °C...60 °C         |
| Relatív páratartalom                  | 0 - 95%                |
| Környezeti hőmérséklet                | -25 °C...60 °C         |
| Tehetlenségi nyomaték                 | 1.04 kgmm <sup>2</sup> |
| Átvihető forgatónyomaték              | 2 Nm                   |
| Terméksúly                            | 12 g                   |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis      |